



## Akkus fúró-csavarozó ProCORE, Típus: GSR18110C



### Rendelési adatok

Rendelés száma	070245 GSR18110C
GTIN	4059952525419
Árucikk kategória	03B

### Leírás

#### Kivitel:

- **Kompakt, nagy teljesítményű akkus fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal.**
- **LED-es lámpa a munkaterület megvilágításához és az akku töltöttségi szint megjelenítéshez.**
- **Többfokozatú nyomaték-beállítás pontos csavarozáshoz.**
- **Elektronikus fordulatszám-szabályozás a pontos megfúráshoz és csavarozáshoz.**
- **Puha markolat.**

**KickBack-Control** blokkolás esetén automatikus kikapcsolással, valamint egyedülálló precíziós kuplunggal és motorfékkel. 13 mm Auto-Lock fém fúrótokmány. Nagy nyomaték.

Az **összekapcsoló** modullal való utólagos felszerelés lehetséges.

#### Előny:

Tömör keménységű fúró befogó.

#### Tartalom:

2x Li-Ion akkumulátor, gyorstöltő készülék és L-BOXX.

#### Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat, induló készleteket és töltőkészülékeket a 073851 sz.-tól és a 073863– 073867 szám alatt talál.

### Műszaki leírás

Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Maximális nyomaték kemény	110 Nm
Max. vibráció EN szerint	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Akkumulátor kapacitás	4 Ah
Súly	2,2 kg
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Maximális csigafúró Ø fában	82 mm
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Maximális nyomaték lágy	47 Nm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség	18 V
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat	0 - 480 min <sup>-1</sup>
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Gyártó jelölése	GSR 18V-110C
Energiaellátás	Akkus
Alkalmas anyagok	Acél
Alkalmas anyagok	fa
Termék fajtája	Fúró-csavarozó
USP1	18V
USP2	Kefe nélküli motor, gyorsbefogási tartomány 1,5-13, L-Boxx-ban

## Tartozék

Akku induló készletProCore Akkumulátor típus,  
akkumulátor feszültség C18 V

073863 C18

Li-Ion akkuProCore Akkumulátor típus, akkumulátor  
feszültség C18 V

073856 C18