

HOLEX**Hővédelmi kesztyű pár, Kesztyűméret: 8****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 094645 8 |
| GTIN | 4062406273293 |
| Árucikk kategória | 02H |

Leírás**Kivitel:**

HOLEX hővédelmi kesztyű tűzálló 10-es fonalsűrűségű kötéstechológiával a forró alkatrészekkel történő ideális munkavégzéshez.

Szabvány:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

| | |
|--|--------------|
| Nedves fogás | mérsékelt |
| Olajos fogás | mérsékelt |
| EN 388 átszúrással szembeni ellenállás | 3 |
| Kesztyűméret | 8 |
| Hideg elleni védelem | nem alkalmas |

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Hővédelem | nagyon jó |
| EN 388 vágással szembeni ellenállás | 1 |
| EN 388 továbbszakadási ellenállás | 2 |
| Tapintási érzet | jó |
| Kesztyű típus | Hővédelmi kesztyűk |
| Szilikonmentes | igen |
| Bevonat anyaga | Neoprén |
| EN 388 kopásállóság | 2 |
| Illeszkedés | nagyon jó |
| Védelmi kategória | III. kategória |
| Kesztyű tulajdonságai | Lángálló, 4 fokozat |
| EN 388 | 2131X |
| EN 407 | 4231XX |
| Érintkező hő max. | 250 °C |
| Sugárzó hő, max. | 4231XX °C |
| Hordozóanyag | Akril |
| Bevonat | Neoprén |
| Bevonat változat | Tenyérfelület |
| Festék | fekete |
| Felhasználás | többször használatos |
| Felhasználási tartomány | Univerzális |
| Kötéstechnológia | 10G |
| Hővédelem max. | 250 °C |
| Szabvány | EN 407 |
| Termék fajtája | Hővédelmi kesztyűk |