

HOLEX**Hővédelmi kesztyű pár, Kesztyűméret: 11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094645 11
GTIN	4062406273323
Árucikk kategória	02H

Leírás**Kivitel:**

HOLEX hővédelmi kesztyű tűzálló 10-es fonalsűrűségű kötéstechológiával a forró alkatrészekkel történő ideális munkavégzéshez.

Szabvány:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Tapintási érzet	jó
Védelmi kategória	III. kategória
Hideg elleni védelem	nem alkalmas
Nedves fogás	mérsékelt
EN 388 átszúrással szembeni ellenállás	3

EN 388 vágással szembeni ellenállás	1
EN 388 továbbszakadási ellenállás	2
Bevonat anyaga	Neoprén
EN 388 kopásállóság	2
Szilikonmentes	igen
Kesztyű típus	Hővédelmi kesztyűk
Kesztyűméret	11
Olajos fogás	mérsékelt
Illeszkedés	nagyon jó
Hővédelem	nagyon jó
Kesztyű tulajdonságai	Lángálló, 4 fokozat
EN 388	2131X
EN 407	4231XX
Érintkező hő max.	250 °C
Sugárzó hő, max.	4231XX °C
Hordozóanyag	Akril
Bevonat	Neoprén
Bevonat változat	Tenyérfelület
Festék	fekete
Felhasználás	többször használatos
Felhasználási tartomány	Univerzális
Kötéstechnológia	10G
Hővédelem max.	250 °C
Szabvány	EN 407
Termék fajtája	Hővédelmi kesztyűk