

Garant GRIDLINE

Szerszámszekrény ház fiókokhoz, 36×20G, Magasság: 800mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	930735 800
GTIN	4062406271688
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

40×24G szerszámszekrény-ház, 36×20G fiókokhoz megfelelő. A fiókok rögzítéséhez 25 mm-es osztásban. A ház hengerzárral központilag zárható.

Alkalmazható:

930743, 930744, 930745, 930746 sz. fiókokhoz.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A szerszámszekrény-ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes előlap magasságok összege a szekrény hasznos magasságát adja ki.

Műszaki leírás

Fiókok hasznos magassága	700 mm
Magasság	800 mm
Hasznos magasság	700 mm
Ajtók száma	0
Mélység	600 mm

Súly	42 kg
Szélesség	1000 mm
Mélység G-ben	24
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szélesség G-ben	40
Kivitel	önállóan felszerelhető
Maximális teherbírás	4000 kg
Kihúzható polclapok száma	0
Fiókok száma	0
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	36×20G
Termék fajtája	Szerszámszekrény-ház

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21

914227 HU21