

Garant**Kesztyű pár MASTER CUT C, Kesztyűméret: 7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094445 7
GTIN	4062406273347
Árucikk kategória	01H

Leírás**Kivitel:**

Szorosan illeszkedő és extrém kényelmes a 18-as fonalsűrűségű kötéstechológiának köszönhetően. Kellemes nitril mikrohab bevonat a különösen jó tapintási érzet és a jó kézügyesség érdekében.

GARANT MASTER CUT C. C vágásvédelmi szint, **teljesen üveg- és acélszálak nélkül.**

Megerősített hüvelykujj hajlattal az élettartam növelése érdekében.

A kesztyűk 40° – 60° C között akár 4-szer moshatóak.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	7
Sorozat	MASTER CUT

Kesztyű tulajdonságai	Megerősített hüvelykujj hajlat
Kötéstechnológia	18G
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4331C
Hordozóanyag	Speciális szál
Bevonat	Nitrilhab
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	szürke / fekete
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	C
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű