

Garant**Kesztyű pár MASTER CUT D, Kesztyűméret: 9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094446 9
GTIN	4062406273422
Árucikk kategória	01H

Leírás**Kivitel:**

Szorosan illeszkedő és extrém kényelmes a 18-as fonalsűrűségű kötéstechológiának köszönhetően. Kellemes nitril mikrohab bevonat a különösen jó tapintási érzet és a jó kézügyesség érdekében. Ezáltal nagyon alkalmas kisméretű, éles szélű alkatrészekkel való munkavégzéshez. Enyhén olajos munkákhoz is kiválóan alkalmas.

GARANT MASTER CUT D. D vágásvédelmi szint, **teljesen üveg- és acélszálak nélkül.**

Megerősített hüvelykujj hajlattal az élettartam növelése érdekében.

A kesztyűk 40° – 60° C között akár 4-szer moshatóak.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Sorozat	MASTER CUT
Kesztyű tulajdonságai	Megerősített hüvelykujj hajlat

Kötéstechnológia	18G
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4442D
Hordozóanyag	Speciális szál
Bevonat	Nitrilhab
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Felhasználási tartomány	Univerzális
Festék	szürke / fekete
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	D
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű