

Garant**Kesztyű pár MASTER CUT B, Kesztyűméret: 8****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 094416 8 |
| GTIN | 4062406273477 |
| Árucikk kategória | 01H |

Leírás**Kivitel:**

Szorosan illeszkedő és extrém kényelmes a 18-as fonalsűrűségű kötésteknológiának köszönhetően. Kellemes nitril mikrohab bevonat a különösen jó tapintási érzet és a jó kézügyesség érdekében. Ezáltal nagyon alkalmas kisméretű, éles szélű alkatrészekkel való munkavégzéshez. Enyhén olajos munkákhoz is kiválóan alkalmas.

GARANT MASTER CUT B. Nagyon rugalmas vágás elleni védőkesztyű B vágásvédelmi szinttel. Megerősített hüvelykujj hajlattal az élettartam növelése érdekében.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

| | |
|--------------|------------|
| Kesztyűméret | 8 |
| Sorozat | MASTER CUT |

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Kesztyű tulajdonságai | DMF mentes |
| Kötéstechnológia | 18G |
| Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| EN 388 | 4X42B |
| Hordozóanyag | HPPE |
| Bevonat | Nitrilhab |
| Bevonat változat | Tenyérfelület |
| Felhasználási tartomány | Pontosság |
| Festék | szürke / fekete |
| Hossz | 250 mm |
| Felhasználás | többször használatos |
| Vágásvédelmi kategória | B |
| Termék fajtája | Vágás elleni védőkesztyű |