

Garant**Kesztyű pár MASTER CUT B, Kesztyűméret: 11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094416 11
GTIN	4062406273507
Árucikk kategória	01H

Leírás**Kivitel:**

Szorosan illeszkedő és extrém kényelmes a 18-as fonalsűrűségű kötéstechológiának köszönhetően. Kellemes nitril mikrohab bevonat a különösen jó tapintási érzet és a jó kézügyesség érdekében. Ezáltal nagyon alkalmas kisméretű, éles szélű alkatrészekkel való munkavégzéshez. Enyhén olajos munkákhoz is kiválóan alkalmas.

GARANT MASTER CUT B. Nagyon rugalmas vágás elleni védőkesztyű B vágásvédelmi szinttel. Megerősített hüvelykujj hajlattal az élettartam növelése érdekében.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Sorozat	MASTER CUT
Kesztyűméret	11

Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Kötéstechnológia	18G
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42B
Hordozóanyag	HPPE
Bevonat	Nitrilhab
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	szürke / fekete
Hossz	250 mm
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	B
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű