

**Garant****GARANT Master Mute cserélhető fej, balos, Rendszer / típus: DM/43****Rendelési adatok**

Rendelés száma	264839 DM/43
GTIN	4251414902879
Árucikk kategória	29D

**Leírás****Alkalmazható:**

264930, 264934 és 264938 sz. furatkés szárok.

**Figyelem:**

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

belső hűtés: igen

Rendszer: DM

Szárméret: 40 mm

Cserélhető fej ISO kódja: DTUNL

Hozzávaló váltólapka: TN.. 1604..

Fogásszög: 93 fok

Legkisebb előfúrási  $\varnothing D_{\min}$ : 48 mm

Középtolódás  $L_3$ : 27 mm

**Műszaki leírás**

Szárméret	40 mm
Rendszer	DM

Csavar alátétlapkához	259027 1
Alátétlapka	259033 4
Sorozat	Master Mute
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Középeltolódás $L_3$	27 mm
Fogásszög	93 fok
Szorítóköröm, csavar,O-gyűrű	259036 6
Hozzávaló váltólapka	TN.. 1604..
Cserélhető fej ISO kódja	DTUNL
Teljes hossz L	35 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatfej

## Tartozék

Karom	259508
Karom Típus 6	259036 6
Csavar alátétlapkához	259611
Alátétlapka Típus 4	259033 4
Alátétlapka	259226
Csavar alátétlapkához Típus 1	259027 1