



## Csőfogó fogazott szorítópofákkal Feketére foszfátózott felület, Teljes hossz: 250mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	813051 250
GTIN	4003773078463
Árucikk kategória	73F

### Leírás

**Kivitel:**

Fogazott szorítópofákkal.

25 pozícióba állítható áttűzött illeszték. Gyors fogazott finombeállítási lehetőség egy rugózó gomb megnyomásával, műanyaggal bevont szárak.

**Felhasználás:**

Csővekhez, hengeres anyákhoz, olajsűrűhöz stb.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt. Feketére foszfátózott felület.

### Műszaki leírás

Befogási tartomány	80 mm
Teljes hossz	250 mm
Pofák kivitele	fogazott
Felület	feketére foszfátózott
Termék fajtája	Csőfogó