



## Csőfogó műanyag szorítópofákkal Krómozott felület, Teljes hossz: 250mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	813053 250
GTIN	4003773078494
Árucikk kategória	73F

### Leírás

**Kivitel:**

Cserélhető 2K műanyag pofákkal.

25 pozícióba állítható áttűzött illeszték. Gyors fogazott finombeállítási lehetőség egy rugózó gomb megnyomásával, műanyaggal bevont száruk.

**Felhasználás:**

Menetes dugaszokhoz és csatlakozókhoz, valamint krómozott ill. polírozott munkadarabokhoz (szerelvényekhez).

**Alapanyag:**

Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt. Krómozott felület.

### Műszaki leírás

Teljes hossz	250 mm
Befogási tartomány	75 mm
Pofák kivitele	Műanyag
Felület	krómozott
Termék fajtája	Csőfogó

### Tartozék

2K-műanyag tartalék pofák, 2 pár Teljes hossz 250 mm	813060 250
--	------------

