

Garant**ZCMX 050204, Minőség: HBZ120**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268420 HBZ120
GTIN	4062406273668
Árucikk kategória	21E

Leírás

ZCMX 050204 HBZ120 Minőség: HBZ120

Fogásmélység a_p : 0,4 - 2 mm

Esztergálás előtolás: 0,1 - 0,3 mm

Fúrás előtolás: 0,03 - 0,12 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 200 m/min

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	2
Sarokrádiusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	ZCMX 050204
Minőség	HBZ120
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 200 m/min
Szerszámanyag	HM

Fő felhasználás	M
Fogásmélység a_p	0,4 - 2 mm
Bevonat	PVD
Fúrás előtolás	0,03 - 0,12 mm
Esztergálás előtolás	0,1 - 0,3 mm
Hozzávaló szerszám $\varnothing D_c$	10 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz