

Garant GRIDLINE

Szerszámszekrény kompletten, fiókkal 75 kg, 36×20G, Magasság mm / fiókok száma: 800/6**Rendelési adatok**

Rendelés száma	930705 800/6
GTIN	4062406273637
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 40×24G méretben, 36×20G fiókkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

Műszaki leírás

Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	36

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiókok hasznos magassága	700 mm
Ajtók száma	0
Szélesség	1000 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	36×20
Fiókok száma	6
Súly	137 kg
Mélység	600 mm
Magasság	800 mm
Fiók hasznos szélessége	900 mm
Hasznos magasság	700 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	200 mm
Kihúzható polclapok száma	0
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	36×20G
Termék fajtája	Szerszámszekrény

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 800 mm	930735 800
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 100 mm	930743 100
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 150 mm	930743 150
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 200 mm	930743 200
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 75 mm	930743 75