

Garant GRIDLINE

Szerszámszekrény kompletten, fiókkal 75 kg, 36×20G, Magasság mm / fiókok száma: 900/7**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 930705 900/7 |
| GTIN | 4062406273705 |
| Árucikk kategória | 9GK |

Leírás**MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 40×24G méretben, 36×20G fiókkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 50, 75, 75, 100, 125, 125, 250

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Fiókok hasznos területe G-ben: 36×20

Magasság: 900 mm

Szélesség: 1000 mm

Mélység: 600 mm

Hasznos magasság: 800 mm

Fiókok hasznos magassága: 800 mm

Fiók hasznos szélessége: 900 mm

Műszaki leírás

| | |
|---|---------|
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen |
| Ajtók száma | 0 |
| Fiók hasznos szélessége G-ben | 36 |
| Hasznos magasság | 800 mm |
| Súly | 144 kg |
| Fiók hasznos mélysége G-ben | 20 |
| Fiók hasznos szélessége | 900 mm |
| Magasság | 900 mm |
| Szélesség | 1000 mm |
| Fiókok hasznos magassága | 800 mm |
| Fiók előlap magasság | 50 mm |
| Fiók előlap magasság | 75 mm |
| Fiók előlap magasság | 75 mm |
| Fiók előlap magasság | 100 mm |
| Fiók előlap magasság | 125 mm |
| Fiók előlap magasság | 125 mm |
| Fiók előlap magasság | 250 mm |
| Fiókok hasznos területe G-ben | 36×20 |
| Fiók hasznos mélysége | 500 mm |
| Fiókok száma | 7 |
| Mélység | 600 mm |
| Kihúzható polclapok száma | 0 |
| Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető | nem |
| Anyagvastagság | 1,2 mm |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % |

| | |
|-------------------------|---|
| Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés |
| Magasságállítás osztása | 25 mm |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Terméknév attribútum | 36×20G |
| Termék fajtája | Szerszámszekrény |

Tartozék

| | |
|--|-------------|
| Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21 | 914227 HU21 |
| Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 900 mm | 930735 900 |
| Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 100 mm | 930743 100 |
| Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 125 mm | 930743 125 |
| Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 250 mm | 930743 250 |
| Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 50 mm | 930743 50 |
| Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 75 mm | 930743 75 |