

uvex**Kesztyű pár uvex phynomic airLite B ESD, Kesztyűméret: 10**

Rendelési adatok

Rendelés száma	094466 10
GTIN	4048612063750
Árucikk kategória	04W

Leírás

Kivitel:

uvex phynomic airLite sorozat. Különösen könnyű vágás elleni védőkesztyű, mely **ergonomikusan illeszkedik** és kényelmes viselet. Optimálisan alkalmas olyan tevékenységekhez, melyeknél fontos a nagyon **finom tapintásérzet**. Mind ESD, mind robbanásveszélyes területeken is használható. Bőrgyógyászatilag tesztelt (proDERM®) és mentes mindenféle gyorsítótól. Az **airLite Aqua polimer bevonatnak köszönhetően** biztosított a jó szellőzés.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Azok a kesztyűk, melyek védenek az elektrosztatikus kisülésektől, nem szigetelik a kezét az elektromos feszültségtől. Nem alkalmasak feszültség alatt álló vezetékeken végzett munkához vagy áramütés elleni védelemként, csupán a termék védelmét szolgálják.

Műszaki leírás

Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Vágás elleni védőkesztyű
Kesztyűméret	10
Kesztyű tulajdonságai	Érintőképernyőhöz alkalmas
Kötéstechnológia	18G
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X32B
Hordozóanyag	Dyneema®Diamond, poliamid, elasztán, karbon
Bevonat	Nitril
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	kék / antracit
Súly	45 g
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	B
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű