

**Garant****ZCMX 060204, Minőség: HBZ140**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 268423 HBZ140 |
| GTIN              | 4062406273842 |
| Árucikk kategória | 21E           |

## Leírás

**Kivitel:**

Univerzális közepes szemcsézetű alapanyag PVD bevonattal. A legjobb választás esztergáláshoz és fúráshoz.

Hozzávaló szerszám  $\varnothing D_c$ : 12 mm

Minőség: HBZ140

Fogásmélység  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Esztergálás előtolás: 0,1 - 0,3 mm

Fúrás előtolás: 0,03 - 0,12 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 190 m/min

## Műszaki leírás

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Bevonat            | PVD         |
| Fogásmélység $a_p$ | 0,4 - 2 mm  |
| Szerszámanyag      | HM          |
| Váltólapka ISO kód | ZCMX 060204 |
| Sarokrádiusz       | 0,4 mm      |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Fő felhasználás                            | M                         |
| Cserék / élek száma                        | 2                         |
| Forgácsolási feltétel                      | enyhén megszakított       |
| Minőség                                    | HBZ140                    |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 50 - 190 m/min            |
| Fúrás előtolás                             | 0,03 - 0,12 mm            |
| Esztergálás előtolás                       | 0,1 - 0,3 mm              |
| Hozzávaló szerszám $\varnothing D_c$       | 12 mm                     |
| Termék fajtája                             | Váltólapka esztergáláshoz |