

Garant**ZCMX 060204, Minőség: HBZ120**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268423 HBZ120
GTIN	4062406273835
Árucikk kategória	21E

Leírás

ZCMX 060204 HBZ120 Minőség: HBZ120

Fogásmélység a_p : 0,4 - 2 mm

Esztergálás előtolás: 0,1 - 0,3 mm

Fúrás előtolás: 0,03 - 0,12 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 200 m/min

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	ZCMX 060204
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 200 m/min
Fő felhasználás	M
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Bevonat	PVD

Fogásmélység a_p	0,4 - 2 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HBZ120
Esztergálás előtolás	0,1 - 0,3 mm
Fúrás előtolás	0,03 - 0,12 mm
Hozzávaló szerszám $\varnothing D_c$	12 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz