

Garant GRIDLINE

**Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 200 kg, 36×20G, Magasság mm / fiókok száma: 900/6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	930715 900/6
GTIN	4062406273767
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 40×24G méretben, 36×20G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Fiók, **50 mm, 75 kg** teherbírással. Fiók **75 mm-től 200 kg** teherbírással.

**Elhelyezés:**

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 100, 100, 100, 125, 300

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

**Műszaki leírás**

Ajtók száma	0
-------------	---

Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiókok száma	6
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	125 mm
Fiók előlap magasság	300 mm
Szélesség	1000 mm
Magasság	900 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	36
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókok hasznos területe G-ben	36×20
Fiókok hasznos magassága	800 mm
Fiók hasznos szélessége	900 mm
Súly	142 kg
Mélység	600 mm
Hasznos magasság	800 mm
Kihúzható polclapok száma	0
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	200 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	36×20G

Termék fajtája

Szerszámszekrény

**Tartozék**

Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 100 mm	930745 100
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 300 mm	930745 300
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 75 mm	930745 75
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 125 mm	930745 125
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 900 mm	930735 900