

Garant GRIDLINE

Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 75 kg, 26×24G, Magasság mm / fiókok száma: 1250/10**Rendelési adatok**

Rendelés száma	931105 1250/10
GTIN	4062406352592
Árucikk kategória	9GK

Leírás**MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 30×28G méretben, 26×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasításokkal 25 mm osztásban (75 mm fiókelőlap-magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 50, 75, 75, 100, 100 125, 125, 150, 150, 200

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Fiókok hasznos területe G-ben: 26×24

Magasság: 1250 mm

Szélesség: 750 mm

Mélység: 700 mm

Hasznos magasság: 1150 mm

Fiókok hasznos magassága: 1150 mm

Fiók hasznos szélessége: 650 mm

Műszaki leírás

Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Hasznos magasság	1150 mm
Ajtók száma	0
Szélesség	750 mm
Fiókok száma	10
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
ComfortClose	nem
Fiókok hasznos magassága	1150 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	26×24
Magasság	1250 mm
Súly	197 kg
Mélység	700 mm
Fiók előlap magasság	50 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	125 mm
Fiók előlap magasság	125 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	200 mm
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Bordázott gumibetét 3 oldalon legurulásvédő peremmel	nem

Kihúzható polclapok száma	0
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	26x24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény

Tartozék

Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 150 mm	931163 150
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 50 mm	931163 50
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 125 mm	931163 125
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 200 mm	931163 200
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 100 mm	931163 100
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 75 mm	931163 75
Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 1250 mm	931155 1250