


**Garant****ZCMX 080308, Minőség: HBZ140**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	268427 HBZ140
GTIN	4062406273989
Árucikk kategória	21E

## Leírás

**Kivitel:**

Univerzális közepes szemcsézetű alapanyag PVD bevonattal. A legjobb választás esztergáláshoz és fúráshoz.

Hozzávaló szerszám  $\varnothing D_c$ : 16 mm

Minőség: HBZ140

Fogásmélység  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Esztergálás előtolás: 0,1 - 0,3 mm

Fúrás előtolás: 0,03 - 0,12 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 190 m/min

## Műszaki leírás

Cserék / élek száma	2
Fogásmélység $a_p$	0,4 - 2 mm
Minőség	HBZ140
Fő felhasználás	M
Váltólapka ISO kód	ZCMX 080308

Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 190 m/min
Bevonat	PVD
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,8 mm
Esztergálás előtolás	0,1 - 0,3 mm
Fúrás előtolás	0,03 - 0,12 mm
Hozzávaló szerszám $\varnothing D_c$	16 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz