

**Garant****ZCMX 080304, Minőség: HBZ140**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	268425 HBZ140
GTIN	4062406273941
Árucikk kategória	21E

## Leírás

**Kivitel:**

Univerzális közepes szemcsézetű alapanyag PVD bevonattal. A legjobb választás esztergáláshoz és fúráshoz.

Hozzávaló szerszám  $\varnothing D_c$ : 16 mm

Minőség: HBZ140

Fogásmélység  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Esztergálás előtolás: 0,1 - 0,3 mm

Fúrás előtolás: 0,03 - 0,12 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 190 m/min

## Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	ZCMX 080304
Sarokrádiusz	0,4 mm
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 190 m/min
Bevonat	PVD

Szerszámananyag	HM
Fogásmélység $a_p$	0,4 - 2 mm
Fő felhasználás	M
Minőség	HBZ140
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Esztergálás előtolás	0,1 - 0,3 mm
Fúrás előtolás	0,03 - 0,12 mm
Hozzávaló szerszám $\varnothing D_c$	16 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz