



Sarok csőfogó S alakú pofával, Cső Ø: 1 coll



Rendelési adatok

Rendelés száma	810745 1
GTIN	4003773014249
Árucikk kategória	86A

Leírás

Kivitel:

Svéd alak, keskeny, speciális kialakítású pofa, önszorító, 45° -ban hajlított. Teljes egészében kovácsolt elveszíthetetlen állítócsavarral.

KNIPEX S pofával a cső hárompontos felfekvéséhez.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél; nemesített, induktívan edzett fej. Festett, matt fényű pofák.

Műszaki leírás

Cső Ø	1 coll
Befogási tartomány	42 mm
Teljes hossz	320 mm
Pofszög	45 fok
Gyártási eljárás	teljesen kovácsolt
Pofa nemesítés	Induktívan edzett
Fogó anyaga	Króm-vanádium acél
S pofa	igen
Svéd alak	igen
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó

