



Hézagmérő tekercs 150 mm×5 m, rozsdamentes, Vastagság: 0,5mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	478540 0,5
GTIN	2050002041721
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

Hideghengerelt, rugó keménységű, maximális síkpontosságú hézagmérő szalagacél. A szalagvastagság 0,02 mérettől folyamatosan, letörölhetetlenül megjelölve (kivétel a 478502 sz. a 0,08 mérettől).

Praktikus adagoló dobozban tárolva, mérőszalaghoz hasonlóan kihúzható. Az 5 ill. 10 m hosszú szalagról a kívánt hossz levágható.

Rozsdamentes – Rozsdamentes és saválló nemesacél, szerszámanyag sz. 1.4310 (ill. 1.4301 vastagság 0,005–0,05 mm), hideghengerelt, rugó keménységű, fényes felület.

Felhasználás:

A készülék- és szerszámgyártás területén alkatrészek beállításához, munkadarabok beállításánál hézagoló fóliaként, mindenfajta tűrésméréshez, illesztések és vezetékek ellenőrzéséhez, festő- és nyomóhengerek beállításához.

Tartalom:

0,3 mérettől szállítás tekercsben / gyűrűn.

Műszaki leírás

Hibahatár	±10 µm
Vastagság	0,5 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Alapanyag	rozsdamentes

Anyag	Nemesacél, INOX
Tekercs hossza	5 m
Tekercs szélessége	150 mm
Termék fajtája	Hézagmérő szalag