

Garant**ZCMX 10T308, Minőség: HBZ140**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268434 HBZ140
GTIN	4062406273095
Árucikk kategória	21E

Leírás

Kivitel:

Univerzális közepes szemcsézetű alapanyag PVD bevonattal. A legjobb választás esztergáláshoz és fúráshoz.

Hozzávaló szerszám $\varnothing D_c$: 20 mm

Minőség: HBZ140

Fogásmélység a_p : 0,4 - 2 mm

Esztergálás előtolás: 0,1 - 0,3 mm

Fúrás előtolás: 0,03 - 0,12 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 190 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HBZ140
Fő felhasználás	M
Váltólapka ISO kód	ZCMX 10T308
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,4 - 2 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 190 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,8 mm
Bevonat	PVD
Cserék / élek száma	2
Fúrás előtolás	0,03 - 0,12 mm
Esztergálás előtolás	0,1 - 0,3 mm
Hozzávaló szerszám $\varnothing D_c$	20 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz