



Turbo Kraftform csavarhúzó nyél 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 gyorsváltó befogóval, Hatszög befogó: 6,3



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 676390 6,3 |
| GTIN | 4013288214591 |
| Árucikk kategória | 63H |

Leírás

Kivitel:

- Tisztán mechanikusan megnégyszerezi a csavarozási sebességet, különösen metrikus meneteknél (akku nélkül).
- A turbó funkció aktiválása és inaktiválása egyszerűen gombnyomásra.
- A rögzíthető bolygómű erős csavarozást és egyszerű finombeállítást tesz lehetővé.
- Robusztus, karbantartásmentes meghajtás acélból (maximális forgatónyomaték 14 Nm).
- 1/4 col belső hatszög befogó Rapidaptor gyorsváltó befogóval DIN ISO 1173-C 6,3 és E 6,3 szerinti bitekhez.

Bit befogó: F 6,3

Teljes hossz: 146 mm

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Teljes hossz | 146 mm |
| Gyártó jelölése | 826 T Kraftform Turbo |
| Bit befogó | D 6,3 |
| Bit befogó | F 6,3 |
| Forgó sapka | nem |
| racsni nyéllel | nem |
| teleszkópos szárral | nem |
| Inkl. bitek | nem |

integrált Bit tár

nem

Termék fajtája

Bit szerszám