

**Garant****Írányváltós kerepes hajtósár, 3/8 col, kioldóval, Típus: 3/8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	635025 3/8
GTIN	4062406353964
Árucikk kategória	61A

**Leírás****Kivitel:**

Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz.

**Szabvány:****DIN 3122-D 10**

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Alkalmazható:**

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

**Műszaki leírás**

Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Szabvány	DIN 3122
Szabvány	DIN 3120
Teljes hossz	196 mm
Fogak száma	38
Munkaszög	9,5 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Racsní

---

## Tartozék

Pótalkatrészek készlet 3/8 col Típus 3/8

635028 3/8