

Garant**Írányváltós kerepes hajtósár, 1/2 col, kioldóval, Típus: 1/2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	640025 1/2
GTIN	4062406274030
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz.

Szabvány:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

DIN 3122-D 12,5**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Teljes hossz	263 mm
Fogak száma	40
Termék fajtája	Racsni

Tartozék

Pótalkatrészek készlet 1/2 col Típus 1/2	640028 1/2
--	------------

