

HEDI

Teljesen műanyag kábeldob F, B, PL és CZ országok számára, Típus: 25B2



Rendelési adatok

Rendelés száma	081134 25B2
GTIN	4003644022526
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

A HEDI® kábeldobok a „Made in Germany” minőséget és a hosszú élettartamot jelentik. A saját tervezésű dobtest optimalizált kábel elvezetést biztosít. Az integrált forgás stopkapcsoló megakadályozza a dob véletlen forgását. Minden kábeldob hővédelmi kapcsolóval van felszerelve.

Robusztus kábeldob ütésálló műanyagból **túlmelegedés-védelemmel. Szabadtéren és nedves helyiségekben történő tartós használatra is engedélyezett.**

- **400 V CEE bemeneti csatlakozó 16 A.**
- **1x 400 V CEE kimeneti csatlakozó aljzat 16 A, önzáró fedéllel és hővédelmi kapcsolóval.**
- **2x 250 V szabványos földelt csatlakozó aljzat önzáró fedéllel.**
- **7 fokos dőlés a nagyobb szabad magasság és a kényelmes hordozás érdekében.**
- **Levehető kábeltartó és -megvezető az optimális kábelvezetéshez.**
- **Vízvezető mélyedések.**
- **Egyszerűen falra szerelhető.**

Nagy és kiváló minőségű, teljesen műanyag HEDI® kábeldob 290 mm átmérőjű dobbal és számos ergonomiai és biztonsági funkcióval.

Lehajtható fogantyú a jobb- és balkezes használathoz a fel- és letekerés során.

Aljzatok **Franciaország, Belgium, Lengyelország és a Cseh Köztársaság** számára.

Funkció:

IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Műszaki leírás

Kábel anyaga	Páncélkábel
Ház anyaga	Teljesen műanyag
Névleges teljesítmény letekerve	5500 (16 A) W
Kábel szerkezete	5G2,5
Kábel kategória	H07BQ-F
Kábelhossz	25 m
Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett	2. kategória (K2) BGI szerint
IP védetség osztály	IP 44
Névleges feszültség	400 V
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Kábeldob