



Akkumulátoros ütvecsavarozó, Típus: M12FQID



Rendelési adatok

Rendelés száma	074014 M12FQID
GTIN	4058546229184
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

- Robusztus nagy teljesítményű FUEL™ akkus ütvecsavarozó kefe nélküli POWERSTATE™ EC motorral.
- Hosszú élettartamú motor és hatékony energiateljesítmény felhasználás.
- Stabil fém hajtóműház és ergonomikus, puha középső markolat.
- Akkumulátor töltöttségi szint kijelző.
- A munkaterület megvilágítása LED-del.
- Jobb / bal forgásirány és elektronikus fordulatszám vezérlés.
- REDLINK PLUS™ elektronika – az egyedülálló teljesítmény menedzsment.
- A DRIVE CONTROL™ gyors átváltást tesz lehetővé a különböző fordulatszámú és nyomatékú kapcsolási fokozatok között.

Az M12 FUEL-DRIVE™ SURGE™ akkus impulzus csavarozó az M12™ kategória leghalkabb akkus ütvecsavarozójával (76 dB(A)) fában végzett rögzítési munkáknál.

Előny:

DRIVE CONTROL™ .

Tartalom:

Inkluzív 2xLi-Ion akku, töltőkészülék, HD-Box.

Műszaki leírás

Akkumulátor-feszültség	12 V
Max. vibráció EN szerint	1,5 m/s ²
Gyártó jelölése	M12FQID-202X
Szerszámbefogó mérete	1/4 coll
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty)
Maximális nyomaték 1. fokozat	50 Nm
Max. csavar Ø (8.8 – 12.9)	M14
Ütésszám 1. fokozat	0 - 950 min ⁻¹
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 12 V típus
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Ütésszám 3. fokozat	0 - 3400 min ⁻¹
Ütésszám 2. fokozat	0 - 2200 min ⁻¹
Jellemző felhasználás	Strong
Szerszámbefogó meghajtási profil	HEX (E 6,3)
Súly	1,1 kg
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Akkumulátor kapacitás	2 Ah
Energiaellátás	Akkus
Alkalmas anyagok	Acél
Termék fajtája	Ütvecsavarozó

Tartozék

Li-Ion rendszer M12B4 Akkumulátor típus MB12

073815 MB12