

Ansell**Kesztyű pár HyFlex® 11-561, Kesztyűméret: 7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094569 7
GTIN	10076490435353
Árucikk kategória	04P

Leírás**Kivitel:**

HyFlex® 11-561. A szellőző FORTIX™ technológiának és a megerősített hüvelykujj hajlatnak köszönhetően meghosszabbodik a vágás elleni védőkesztyű élettartama. Ezen túlmenően ez a technológia jobb fogásbiztonságot nyújt és ezen kívül nagyon strapabíró. Az INTERCEPT™ szálaknak köszönhetően nagy vágás elleni védelem érhető el. A kényelmes viseletnek és a jó kézügyességnek köszönhetően a kesztyű száraz és olajnak kitett területeken is használható. Szilikonmentes és bőrgyógyászatiilag tesztelt.

Szabvány:

EN 388; EN 420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Vágásvédelmi kategória: C

Festék: kék / szürke

Szilikonmentes: igen

Műszaki leírás

Kesztyűméret	7
--------------	---

Szilikonmentes	igen
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	Élelmiszer tanúsítás
Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Kötéstechnológia	15G
Mosás	40 °C színes ruha
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X42C
Hordozóanyag	INTERCEPT™
Bevonat	Nitril
Anyag	Nitril
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Festék	kék / szürke
Súly	21,44 g
Hossz	210 mm
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	C
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű