

**Honeywell****Kesztyű pár CoreShield™ 22-7518B, Kesztyűméret: 7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094520 7
GTIN	13603835666751
Árucikk kategória	09A

**Leírás****Kivitel:**

**Honeywell CoreShield™ sorozat.** Az innovatív, könnyű vágás elleni védőkesztyű sorozat **nagyon jó tapintási érzetet és kézügyességet** biztosít. Ezen kívül a sorozatot tartósság és robusztusság jellemzi. A kesztyű a rugalmas és **jól szellőző mikrohab bevonatnak** köszönhetően mind olajos, mind száraz felületek esetén kitűnő csúszásgátlást biztosít. **CoreShield™ 22-7518B.** Vágás elleni védőkesztyű B vágásvédelmi fokozattal és **18-as fonalsűrűségű kötéstechológiával** pontos munkavégzéshez közepes vágásveszéllyel. Kényelmes viselet a **HPPE** hordozóanyagának köszönhetően.

**Szabvány:**

EN 388; EN 420

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

A **CoreShield™ sorozat** különböző szálvastagságokban (10 - **18-as fonalsűrűség**) és bevonatokkal (nitril-mikrohab, Super Thin Nitril) kapható.

Festék: szürke / fekete

**Műszaki leírás**

Gyártó jelölése	CoreShield 22-7518B
Tartalom	10
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Kesztyű tulajdonságai	Megerősített hüvelykujj hajlat
Kesztyű tulajdonságai	Érintőképernyőhöz alkalmas
Kötéstechnológia	18G
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X31B
Hordozóanyag	HPPE
Bevonat	Nitril mikrohab
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	szürke / fekete
Súly	35-55 g
Hossz	220 - 270 mm
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	B
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű