

Honeywell**Kesztyű pár CoreShield™ 24-9518B, Kesztyűméret: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094522 8
GTIN	13603835666980
Árucikk kategória	09A

Leírás**Kivitel:**

Honeywell CoreShield™ sorozat. Az innovatív, könnyű vágás elleni védőkesztyű sorozat **nagyon jó tapintási érzetet és kézügyességet** biztosít. Ezen kívül a sorozatot tartósság és robusztusság jellemzi. A kesztyű a rugalmas és **jól szellőző mikrohab bevonatnak** köszönhetően mind olajos, mind száraz felületek esetén kitűnő csúszásgátlást biztosít. **CoreShield™ 24-9518B.** Vágás elleni védőkesztyű D vágásvédelmi fokozattal és **18-as fonalsűrűségű kötéstechológiával** pontos munkavégzéshez magas vágásveszéllyel. Kényelmes viselet a **HPPE nemesacél szál** hordozóanyagának köszönhetően.

Szabvány:

EN 388; EN 420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

A **CoreShield™ sorozat** különböző szálvastagságokban (10 - **18-as fonalsűrűség**) és bevonatokkal (nitril-mikrohab, Super Thin Nitril) kapható.

Festék: fekete

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	CoreShield 24-9518B
Tartalom	10
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Kesztyű tulajdonságai	Érintőképernyőhöz alkalmas
Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát
Kesztyű tulajdonságai	Megerősített hüvelykujj hajlat
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Kötéstechnológia	18G
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X31D
Hordozóanyag	HPPE nemesacél szál
Bevonat	Nitril mikrohab
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Festék	fekete
Súly	42-63 g
Hossz	220 - 270 mm
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	D
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű