

Honeywell**Kesztyű pár CoreShield™ 26-0513B, Kesztyűméret: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094524 8
GTIN	883940368627
Árucikk kategória	09A

Leírás**Kivitel:**

Honeywell CoreShield™ sorozat. Az innovatív, könnyű vágás elleni védőkesztyű sorozat **nagyon jó tapintási érzetet és kézügyességet** biztosít. Ezen kívül a sorozatot tartósság és robusztusság jellemzi. A kesztyű a rugalmas és **jól szellőző mikrohab bevonatnak** köszönhetően mind olajos, mind száraz felületek esetén kitűnő csúszásgátlást biztosít. **CoreShield™ 26-0513B.** Vágás elleni védőkesztyű F vágásvédelmi fokozattal extrém vágásveszélyes tevékenységekhez. Kényelmes viselet a **HPPE bazaltszál-as-fém-szál** hordozóanyagának köszönhetően.

Szabvány:

EN 388; EN 420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

A **CoreShield™ sorozat** különböző szálvastagságokban (10 - **18-as fonalsűrűség**) és bevonatokkal (nitril-mikrohab, Super Thin Nitril) kapható.

Festék: fekete

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	CoreShield 26-0513B
Tartalom	10
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Kesztyű tulajdonságai	Érintőképernyőhöz alkalmas
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Kesztyű tulajdonságai	Megerősített hüvelykujj hajlat
Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát
Kötéstechnológia	13G
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X43F
Hordozóanyag	HPPE bazaltszál-fémszál
Bevonat	Nitril mikrohab
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Festék	fekete
Súly	64-96 g
Hossz	220 - 270 mm
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	F
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű