

Garant GRIDLINE

Szerszámszekrény kompletten, fiókkal 200 kg, 36×24G, Magasság mm / fiókok száma: 800/6**Rendelési adatok**

Rendelés száma	931315 800/6
GTIN	4062406275570
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 40×28G méretben, 36×24G fiókkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben. Fiókok lyukasfalakkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Fiók, **50 mm, 75 kg** teherbírással. Fiók **75 mm-től 200 kg** teherbírással.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

Műszaki leírás

Fiókok hasznos területe G-ben	36×24
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen

Fiók hasznos mélysége	600 mm
Ajtók száma	0
Fiók hasznos szélessége G-ben	36
Fiókok száma	6
Fiók hasznos szélessége	900 mm
Súly	151 kg
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Magasság	800 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	200 mm
Hasznos magasság	700 mm
Szélesség	1000 mm
Mélység	700 mm
Fiókok hasznos magassága	700 mm
Kihúzható polclapok száma	0
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	200 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	36x24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény

Tartozék

Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 250 mm	931355 250
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 300 mm	931355 300
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 150 mm	931355 150
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 125 mm	931355 125
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 200 mm	931355 200
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 75 mm	931355 75
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 100 mm	931355 100
Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 800 mm	931335 800