

Garant GRIDLINE

**Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 75 kg, 36×24G, Magasság mm /
fiókok száma: 800/7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	931305 800/7
GTIN	4062406275525
Árucikk kategória	9GK

Leírás**MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 40×28G méretben, 36×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Fiókok hasznos területe G-ben: 36×24

Magasság: 800 mm

Szélesség: 1000 mm

Mélység: 700 mm

Hasznos magasság: 700 mm

Fiókok hasznos magassága: 700 mm

Fiók hasznos szélessége: 900 mm

Műszaki leírás

Ajtók száma	0
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Hasznos magasság	700 mm
Mélység	700 mm
Szélesség	1000 mm
Fiók előlap magasság	50 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	125 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók hasznos szélessége	900 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	36×24
Fiók hasznos szélessége G-ben	36
Magasság	800 mm
Súly	162 kg
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiókok száma	7
Fiókok hasznos magassága	700 mm
Kihúzható polclapok száma	0
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %

Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	36x24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény

Tartozék

Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 200 mm	931353 200
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 75 mm	931353 75
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 150 mm	931353 150
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 50 mm	931353 50
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 300 mm	931353 300
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 125 mm	931353 125
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 100 mm	931353 100
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 250 mm	931353 250
Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 800 mm	931335 800