

Garant GRIDLINE

Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 200 kg, 36×24G, Magasság mm / fiókok száma: 900/6A**Rendelési adatok**

Rendelés száma	931315 900/6A
GTIN	4062406275600
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 40×28G méretben, 36×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Fiók, **50 mm, 75 kg** teherbírással. Fiók **75 mm-től 200 kg** teherbírással.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 75, 150, 150, 150, 200

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

Műszaki leírás

Mélység	700 mm
---------	--------

Fiókok száma	6
Hasznos magasság	800 mm
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Fiók hasznos szélessége	900 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Magasság	900 mm
Szélesség	1000 mm
Ajtók száma	0
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Fiókok hasznos magassága	800 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	36
Fiókok hasznos területe G-ben	36×24
Súly	158 kg
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	200 mm
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	200 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	36×24G

Termék fajtája

Szerszámszekrény

Tartozék

Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 75 mm	931355 75
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 200 mm	931355 200
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 300 mm	931355 300
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 100 mm	931355 100
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 125 mm	931355 125
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 250 mm	931355 250
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 150 mm	931355 150
Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 900 mm	931335 900