



LED-es munkalámpa, Típus: 5



Rendelési adatok

Rendelés száma	081415 5
GTIN	4260131238574
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű, fényerő szabályozható, hosszú élettartamú és robusztus munkalámpa **rugalmas nyakkal** és **erős mágnesállppal**. 24 V-os tápegységhez vagy 24 Voltos gépvezérléshez csatlakoztatható. Nagy teljesítményű LED alumínium házban, hideg fehér, kb. 5500 Kelvin.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

250 V tápegység.

Figyelem:

Hozzávaló asztali szorítót és mágneses tartót a 081418/081419 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Teljes magasság	600 mm
Égő	LED

Súly	800 g
Színhőmérséklet	5500 K
Fényáram	450 lm
Rögzítés módja	Magnetfuß
Mágnestalp Ø	66 mm
Névleges feszültség	250 V
ATEX zóna	Nincs
Energiaellátás	Vezetékes
IP védettségi osztály	IP 65
Világítási teljesítmény	4,5 W
Fény színe	hideg fehér
Lámpafej Ø	60 mm
Termék fajtája	Asztali lámpa / munkaállomás lámpa