



LED-EX akkus munkalámpa, Típus: MIDI-EX



Rendelési adatok

Rendelés száma	081515 MIDI-EX
GTIN	5708997356111
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

Robbanásvédett munkalámpa, az érvényben lévő ATEX irányelvek szerint bevizsgálva. Rendkívül világos megvilágítás és nagyon hosszú élettartam. Multifunkcionális LED-EX akkus munkalámpa. Fő fény két fokozatú kapcsolóval és felső spotlámpával.

Funkció:

IP65: Vízugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Szabvány:

2 ATEX zónához és 22 ATEX ZÓNÁHOZ tanúsított.

A 2014/34/EU, IEC és IECEx sz. ATEX irányelv szerint engedélyezett és tanúsított.

Tartalom:

Töltőkábel és hálózati adapter.

Műszaki leírás

Energiaellátás	Akkus
Súly	180 g

IP védettségi osztály	IP 65
Teljes hossz	181 mm
ATEX zóna	2. zóna
ATEX zóna	22. zóna
CRI érték	80
Készülék tulajdonságai	Alkalmas robbanásvédett területekhez
Akkumulátor kapacitás	1,6 Ah
Égő	LED modul
Fényáram	140 - 280 lm
Teljes magasság	29 mm
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Teljes szélesség	50 mm
Akkumulátor-feszültség	3,8 V
Színhőmérséklet	6500 K
Világítási idő	5 óra
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Gyártó jelölése	MIDI-EX
Termék fajtája	Munkalámpa