



## LED-es akkus munkalámpa, Típus: 16



### Rendelési adatok

Rendelés száma	081254 16
GTIN	5708997354568
Árucikk kategória	08C

### Leírás

#### Kivitel:

Robusztus LED-es reflektor ütésálló alumínium házzal és gumi védőperemmel.

- **Lágy, árnyékmentes, vakításmentes fény, csekély hőfejlődéssel.**
- **Nagy fényteljesítmény, alacsony energiafogyasztás, hosszú élettartam.**
- **Szabadban és nedves helyiségekben történő használatra is.**

**NOVA munkalámpák** integrált fogantyúval. Nagyteljesítményű COB-LED 5 fokozatú fényerő szabályozás funkcióval, billenthető.

#### Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

USB töltőkábel és hálózati adapter.

### Műszaki leírás

Akkumulátor típus	Lítium-ion
IP védettségi osztály	IP 67
CRI érték	80
Akkumulátor-feszültség	3,7 V

Világítási idő	2 - 20 óra
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
ATEX zóna	Nincs
Fényáram	200 - 2000 lm
Teljes magasság	163 mm
Teljes szélesség	63 mm
Akkumulátor kapacitás	4 Ah
Energiaellátás	Akkus
Teljes hossz	163 mm
Égő	LED modul
Színhőmérséklet	6000 K
Súly	790 g
Teljesítményfelvétel	16 W
Gyártó jelölése	NOVA R
Termék fajtája	Munkalámpa