

Garant

Densimet® szerszámbefogó becsavarozható marókhhoz, Ø d = 16 mm, Menet M × Lges: M8X88

**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 301374 M8X88 |
| GTIN | 4062406274832 |
| Árucikk kategória | 31A |

Leírás**Kivitel:**

- Rezgéscsillapító tulajdonságú.
- Szártűrés h6.

Felhasználás:

Különösen alkalmas zsurgorbefogókban való használathoz.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Ø D ₂ | 14 mm |
| Hasznos hossz L ₁ | 40 mm |
| Furat Ø D ₁ | 8,5 mm |
| Menet M | M8X88 |
| Befogó | Ø d = 16 mm |
| Szár Ø d | 16 mm |
| belső hűtés | igen |
| Rezgés | csillapított |
| Termék fajtája | Becsavarozható maró befogó |