

**Garant**

**Densimet® szerszámbefogó becsavarozható marókhhoz, Ø d = 25 mm, Menet M × Lges: M12X181**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	301378 M12X181
GTIN	4062406274900
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Rezgéscsillapító tulajdonságú.**
- **Szártúrés h6.**

**Felhasználás:**

Különösen alkalmas zsurgorbefogókban való használathoz.

**Műszaki leírás**

Hasznos hossz L <sub>1</sub>	125 mm
Ø D <sub>2</sub>	22 mm
Furat Ø D <sub>1</sub>	12,5 mm
Menet M	M12×181
Befogó	Ø d = 25 mm
Szár Ø d	25 mm
belső hűtés	igen
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó