

**Garant****VBGW 110304 FN, MKD, Vágóél kivitel: NS****Rendelési adatok**

Rendelés száma	266010 NS
GTIN	4062406274580
Árucikk kategória	21L

**Leírás****Kivitel:**

**MKD** - monokristályos gyémánt, lézerrel vágott élek. Élalak szintetikus anyagokhoz (PMMA, POM, akril stb.).

**Felhasználás:**

Nagy finomságú megmunkáláshoz a legjobb felületek érdekében.

**Ajánlás:**

Az optimális eredményekhez használja a GARANT Master eco rendszert. Alternatívaként lehetőség van minden megfelelő ISO eszterga- és furatkés használatára.

**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	MKD
Bevonat	bevonat nélkül
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 1400 m/min
Előtolás $f$	0,005 - 0,04 mm/ford,

Vágóél kivitel	NS
Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,01 - 0,2 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Cserék / élek száma	1
Váltólapka ISO kód	VBGW 110304 FN
Minőség	MKD
Sarokrádiusz	0,4 mm
Tűrés	G
Terméknév attribútum	MKD
Utánélezési lehetőség	igen
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz