

Garant**VBGW 110304 FN, MKD, Vágóél kivitel: NK****Rendelési adatok**

Rendelés száma	266010 NK
GTIN	4062406274597
Árucikk kategória	21L

Leírás**Kivitel:**

MKD - monokristályos gyémánt, lézerral vágott élek. Élalak rövid forgácsú színes- és könnyűfémekhez.

Felhasználás:

Nagy finomságú megmunkáláshoz a legjobb felületek érdekében.

Ajánlás:

Az optimális eredményekhez használja a GARANT Master eco rendszert. Alternatívaként lehetőség van minden megfelelő ISO eszterga- és furatkés használatára.

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	VBGW 110304 FN
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	MKD
Fogásmélység a_p	0,01 - 0,2 mm
Szerszámanyag	MKD

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 1000 m/min
Előtolás f	0,005 - 0,08 mm/ford,
Cserék / élek száma	1
Bevonat	bevonat nélkül
Sarokrádiusz	0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Vágóél kivitel	NK
Tűrés	G
Terméknév attribútum	MKD
Utánélezési lehetőség	igen
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz