

Garant**VBGW 160404 FN, MKD, Vágóél kivitel: NL****Rendelési adatok**

Rendelés száma	266016 NL
GTIN	4062406275839
Árucikk kategória	21L

Leírás**Kivitel:**

MKD - monokristályos gyémánt, lézerrel vágott élek. Élalak hosszú forgácsú színes- és könnyűfémekhez.

Felhasználás:

Nagy finomságú megmunkáláshoz a legjobb felületek érdekében.

Ajánlás:

Az optimális eredményekhez használja a GARANT Master eco rendszert. Alternatívaként lehetőség van minden megfelelő ISO eszterga- és furatkés használatára.

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Sarokrádiusz	0,4 mm
Minőség	MKD
Cserék / élek száma	1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 1600 m/min

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Vágóél kivitel	NL
Bevonat	bevonat nélkül
Előtolás f	0,005 - 0,1 mm/ford,
Fogásmélység a _p	0,01 - 0,2 mm
Váltólapka ISO kód	VBGW 160404 FN
Szerszámanyag	MKD
Tűrés	G
Terméknév attribútum	MKD
Utánélezési lehetőség	igen
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz