



Akkus ütvefúró-csavarozó, Típus: M12FPDX2



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 070110 M12FPDX2 |
| GTIN | 4058546220815 |
| Árucikk kategória | 03L |

Leírás

Kivitel:

- Nagy teljesítményű akkumulátoros 2 fokozatú ütvefúró csavarozó többfokozatú nyomaték-beállítással.
 - REDLITHIUM-ION™ Red Li-Ion akkumulátorok külön cellafelügyelettel és töltöttségi szint kijelzéssel.
 - Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében.
 - FIXTEC fém gyorsbefogó fúrótokmány orsóreteszeléssel.
 - Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében.
 - A munkaterület megvilágítása LED-del.
 - Kefe nélküli POWERSTATE™ motor (az M18BPD4 méret nem) a maximális hatékonysági fok érdekében. Nagyon csekély kopás és akár 10-szeres élettartam a standard DC motorokhoz képest.
 - REDLINK PLUS™ elektronika – túlterhelés elleni védelem és teljesítmény menedzsment.
- Akkus kompakt ütvefúró csavarozó 6-in-1 csavarozással a maximális rugalmasság érdekében.
- Levehető fúró befogó rendszer 3 adapterrel.
 - Extrém kézreálló a fúró befogó alatti 1/4 colos Hex-Metall befogónak köszönhetően: csupán 138 mm hosszú a fúró befogó nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814 – 073816, 073827 és 073840 sz.-tól talál.

A megfelelő Bluetooth Tracking Modul a 070103 BTT-1 szám alatt található.

Műszaki leírás

| | |
|--|----------------------------------|
| Gyártó jelölése | M12FPDX-202X |
| Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 12 V típus |
| Hossz | 138 mm |
| Maximális nyomaték | 37 Nm |
| Maximális csigafúró Ø acélban | 13 mm |
| Fordulatszám-tartomány 2. fokozat | 0 - 1700 min ⁻¹ |
| Maximális csigafúró Ø fában | 35 mm |
| Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 1 - 13 mm |
| Motor felépítése | POWERSTATE™ |
| Akkumulátor kapacitás | 2 Ah |
| Akkumulátor-feszültség | 12 V |
| Fordulatszám-tartomány 1. fokozat | 0 - 450 min ⁻¹ |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion |
| Maximális csigafúró Ø betonban | 13 mm |
| Csomagolás | Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty) |
| Energiaellátás | Akkus |
| Termék fajtája | Ütvefúró csavarozó |