

**3M****Legyezős csiszolótárcsa 769F, üvegszövet tányér kúpos, Ø 115 mm,  
Szemcsézet: 120**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	565514 120
GTIN	5902658113154
Árucikk kategória	53F

## Leírás

### Kivitel:

Kevert szemcsézet **precíziós kialakítású** kerámia szemcsével a **nagy csiszolási teljesítmény és hosszú élettartam érdekében.**

### Felhasználás:

Univerzális csiszolási munkák nagy teljesítményű sarokcsiszolókon.

## Műszaki leírás

Szemcsézet	120
Alak leírása	Kúpos
Tárcsa Ø	115 mm
Furat Ø	22,23 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %

Terméknév attribútum	Ø 115 mm
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Száraz	alkalmas		