

3M**Legyezős csiszolótárcsa 769F, üvegszövet tányér kúpos, Ø 125 mm,
Szemcsézet: 80**

Rendelési adatok

Rendelés száma	565515 80
GTIN	5902658113338
Árucikk kategória	53F

Leírás

Kivitel:

Kevert szemcsézet **precíziós kialakítású** kerámia szemcsével a **nagy csiszolási teljesítmény és hosszú élettartam érdekében.**

Felhasználás:

Univerzális csiszolási munkák nagy teljesítményű sarokcsiszolókon.

Műszaki leírás

Tárcsa Ø	125 mm
Furat Ø	22,23 mm
Szemcsézet	80
Alak leírása	Kúpos
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %

Terméknév attribútum	Ø 125 mm
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Száraz	alkalmas		