

## PRYOR

**Beütőbetű készlet, 27 darabos Normál írás A – Z, &, Írásmagasság: 1mm**



### Rendelési adatok

Rendelés száma	085430 1
GTIN	5022044003842
Árucikk kategória	08W

### Leírás

#### Kivitel:

Szívós acélból, különösen precíz gépi metszéssel és mélységhatárolóval; pontosan központos. Kalibrált, edzett szár. Edzett ütőfej a nagyobb munkabiztonság érdekében. Műanyag dobozban.

**Nagy teljesítményű precíziós beütő**, vegyileg nikkelezett, hosszú élettartam.

**Normál írás**; tehát a beütött jel a munkadarabon közvetlenül olvasható.

#### Felhasználás:

**Max. 1200 N/mm<sup>2</sup> szilárdságú** anyagok jelöléséhez.

#### Alkatrész:

Külön beütőszámok a 085411 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085411 sz. 3/1 méret. Külön beütőbetűk a 085431 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085431 sz. 3/A méret.

#### Figyelem:

Külön rendelésre bármilyen jellegű további kézi- és gépi beütők szállíthatók, (pl. beütő céglogóval). Szállítás külön ajánlatkérés alapján.

### Műszaki leírás

Teljes hossz	63,5 mm
Írásmagasság	1 mm

Szárvastagság	6,35
Termék fajtája	Kézi beütő bélyeg

---

## Tartozék

Beütő bélyeg tartó Típus GRIP	085475 GRIP
-------------------------------	-------------