

ejendals

Kesztyű pár Tegera® 8814 Infinity, Kesztyűméret: 8



Rendelési adatok

Rendelés száma	094559 8
GTIN	7340118324760
Árucikk kategória	04R

Leírás

Kivitel:

Tegera® 8814 Infinity. A puha, vékony vágás elleni védőkesztyű nagyon jól használható érintőképernyőkhöz. **Szilikonmentes és 100°C-ig védelmet nyújt hő ellen.** A legmagasabb vágásvédelmi fokozatnak (**Cut F**) köszönhetően száraz és enyhén olajos munkákhoz használható extrém magas vágásveszéllyel. Bőrgyógyászatiilag tesztelt és élelmiszerhez való használathoz engedélyezett.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Tartalom	6
Kesztyű tulajdonságai	Érintőképernyőhöz alkalmas
Kesztyű tulajdonságai	Élelmiszer tanúsítás

Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Kötéstechnológia	13G
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X43F
EN 407	X1XXXX
Hordozóanyag	Bazaltszál, acélszál, nylon, Spandex
Bevonat	Nitrilhab/vizes bázisú PU
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Heavy Duty
Felhasználási tartomány	Univerzális
Festék	szürke / fekete
Szabvány	EN 407
Érintkező hő max.	100 °C
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	F
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű