

ejendals

Kesztyű pár Tegera® 8801 Infinity, Kesztyűméret: 9



Rendelési adatok

Rendelés száma	094362 9
GTIN	7340118318691
Árucikk kategória	04R

Leírás

Kivitel:

Tegera® 8801 Infinity. Infinity sorozatú univerzális kesztyű kitűnő tapintásérzettel és jó fogással. Különösen vékony nitrilhab és vizes bázisú PU bevonattal, száraz és enyhén nedves munkaterületekre. Olaj- és zsírálló tenyérrel. Érintkező hőnek **100°C-ig ellenáll.**

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

EN 407

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Tartalom	6
Kesztyű tulajdonságai	Élelmiszer tanúsítás

EN 388	4121X
EN 407	X1XXXX
Hordozóanyag	Nylon Spandex
Bevonat	Nitrilhab
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	fekete / sárga
Kötéstechnológia	15G
Szabvány	EN 407
Érintkező hő max.	100 °C
Felhasználás	többször használatos
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk